

## Grundstommar för invändiga skärhållare Stål DM, 5×D, System/skaft-Ø: DM/50



### Beställningsdata

Ordernummer	264910 DM/50
GTIN	4251414902152
Artikelklass	29E

### Beskrivning

#### Utförande:

Med kylvattenanslutning 1/8-27 NPT.

#### OBS!:

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaftdiameter} + H + \text{mittförskjutning } L_3 \text{ skärhuvud.}$

Invändig: ja

System: DM

totallängd L: 418 mm

Centrumförskjutning H grundstomme: 5 mm

Monteringskruv: 269025 1

### Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	50 mm
Centrumförskjutning H grundstomme	5 mm
System	DM
Monteringskruv	269025 1
Högtryckskopplingslang	269207
Instickskoppling för kylvätskeanslutning	269208
totallängd L	418 mm
Passande vändskär	264838; 264839
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Invändig	ja

Produktslag

Grundstommar för  
invändiga skärhållare

---

**Tillbehör**Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor  
maximalt vridmoment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 2 mm

674242 2