

Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/16



Beställningsdata

Ordernummer	272085 QC/16
GTIN	4251414902916
Artikelklass	29D

Beskrivning

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundhållare**.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på $\leq 14 \times D$.

Invändig: ja

System: QC

passar till plattstorlek L: 16 mm

Passandegrundstomme: 264900 - 264908

Minimiförbörningshåldiameter D_{\min} : 26 mm

centrumförskjutning: 15 mm

totallängd: 22 mm

Spännskruv för gängskär: 269432

Teknisk beskrivning

Passandegrundstomme	264900 - 264908
System	QC
totallängd	22 mm

centrumförskjutning	15 mm
Spännskruv för gängskär	269023 2
Vändskärsstorlek	16 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	26 mm
Serie	Skärhuvud
passar till plattstorlek L	16 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja

Tillbehör

Spännskruv	269432
------------	--------