

## Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/11



### Beställningsdata

Ordernummer	261322 QC/11
GTIN	4251414902978
Artikelklass	29D

### Beskrivning

#### Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

#### Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-kod skärhuvud: SVUCR/L 11

Passande vändskär: VC.. 1103..

passande grundstomme: 264900 - 264908

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 26 mm

centrumförskjutning: 16 mm

totallängd: 20 mm

### Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd	20 mm
ISO-kod skärhuvud	SVUCR/L 11
centrumförskjutning	16 mm
passande grundstomme	264900 - 264908
Passande vändskär	VC.. 1103..
System	QC
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	26 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Serie	Skärhuvud
Användning	Vänster
Invändig	ja

## Tillbehör

Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500