

Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: QC/16



Beställningsdata

Ordernummer	260916 QC/16
GTIN	4251414902749
Artikelklass	29D

Beskrivning

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-kod skärhuvud: STUCR/L 16

Passande vändskär: TC.. 16T3..

passande grundstomme: 264900 - 264908

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 26 mm

centrumförskjutning: 15 mm

totallängd: 21 mm

Teknisk beskrivning

centrumförskjutning	15 mm
passande grundstomme	264900 - 264908
ISO-kod skärhuvud	STUCR/L 16
Vändskärsstorlek	16 mm
totallängd	21 mm
Vändskärsskruv	269023 2
Passande vändskär	TC.. 16T3..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	26 mm
System	QC
Serie	Skärhuvud
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Längssvarvning invändigt

Tillbehör

Spännskruv	269432
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN-m	659906 500