

Grundstommar för invändiga skärhållare svängningsdämpad, 12×D, System/ skaft-Ø: QC/25



Beställningsdata

Ordernummer	264906 QC/25
GTIN	4251414902336
Artikelklass	29E

Beskrivning

Utförande:

Med kylvattenanslutning 1/8-27 NPT.
Skaftet hårdmetallförstärkt.

leveransinnehåll:

Reduceradapter från G1/4 tum till G1/8 tum.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!
 $D_{\min} = 1/2 \text{ skaftdiameter} + H + \text{mittförskjutning skärhuvud}$
 Profundidad de giro interior hasta: 12×D
 Boring depth up to: 12×D
 Sisäorvaussyvyys enint.: 12×D
 Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 12×D
 Belső kiesztergálási mélység max.: 12×D
 Profondità interna fino a: 12×D
 System: QC
 totallängd L_{tot} : 380 mm
 Centrumförskjutning H grundstomme: 2,5 mm
 icke monterbart område S: 161,9 mm
 rekommenderad spännlängd: 100 mm
 Monteringsskruv: 269025 2

Teknisk beskrivning

icke monterbart område S	161,9 mm
Skaft-Ø	25 mm
totallängd L_{tot}	380 mm

System	QC
rekommenderad spännlängd	100 mm
Centrumförskjutning H grundstomme	2,5 mm
Monteringskruv	269025 2
Invändigt svarvdjup upp till	12×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja

Tillbehör

Klinga för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500