

Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/11



Beställningsdata

Ordernummer	260406 QC/11
GTIN	4251414902619
Artikelklass	29D

Beskrivning

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-kod skärhuvud: SDQCR/L 11T3

Passande vändskär: DC.. 11T3..

passande grundstomme: 264900 - 264908

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 26 mm

centrumförskjutning: 15 mm

totallängd: 22 mm

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	26 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
System	QC
ISO-kod skärhuvud	SDQCR/L 11T3
passande grundstomme	264900 - 264908
Vändskärsstorlek	11 mm
centrumförskjutning	15 mm
totallängd	22 mm
Vändskärsskruv	269023 2
Serie	Skärhuvud
Användning	Vänster
Invändig	ja

Tillbehör

Spännskruv	269432
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15