

Grundstommar för invändiga skärhållare Stål QC, 5×D, System/skaft-Ø: QC/32



Beställningsdata

Ordernummer	264900 QC/32
GTIN	4251414902350
Artikelklass	29E

Beskrivning

Utförande:

Med kylvattenanslutning 1/8-27 NPT.

OBS!:

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaftdiameter} + H + \text{mittförskjutning } L_3 \text{ skärhuvud.}$

Invändig: ja

System: QC

totallängd L: 268 mm

Centrumförskjutning H grundstomme: 6 mm

Monteringskruv: 269025 2

Teknisk beskrivning

Centrumförskjutning H grundstomme	6 mm
System	QC
Skaft-Ø	32 mm
Monteringskruv	269025 2
Högtryckskopplingslang	269207
Instickskoppling för kylvätskeanslutning	269208
totallängd L	268 mm
Passande vändskär	264834; 264835
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Invändig	ja

Produktslag

Grundstommar för
invändiga skärhållare

Tillbehör

PrecisionBit för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 2 mm

674242 2

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor
maximalt vridmoment 500 cNm

659906 500