

Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: QC/07



Beställningsdata

Ordernummer	260408 QC/07
GTIN	4251414902510
Artikelklass	29D

Beskrivning

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **14×D**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-kod skärhuvud: SDUCR/L 0702

Passande vändskär: DC.. 0702..

passande grundstomme: 264900 - 264908

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 24 mm

centrumförskjutning: 13 mm

totallängd: 21 mm

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	269022 4
System	QC
totallängd	21 mm
Vändskärsstorlek	07 mm
ISO-kod skärhuvud	SDUCR/L 0702
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	24 mm
centrumförskjutning	13 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
passande grundstomme	264900 - 264908
Serie	Skärhuvud
Användning	Höger
Invändig	ja

Tillbehör

Spännskruv	269407
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500