

Grundstommar för invändiga skärhållare svängningsdämpad, 8×D, System/ skaft-Ø: QC/25



Beställningsdata

Ordernummer	264902 QC/25
GTIN	4251414902312
Artikelklass	29E

Beskrivning

Utförande:

Med kylvattenanslutning 1/8-27 NPT.

leveransinnehåll:

Reduceradapter från G1/4 tum till G1/8 tum.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaftdiameter} + H + \text{mittförskjutning skärhuvud}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

System: QC

totallängd L_{tot} : 280 mm

Centrumförskjutning H grundstomme: 2,5 mm

icke monterbart område S: 161,9 mm

rekommenderad spännlängd: 100 mm

Monteringskruv: 269025 2

Teknisk beskrivning

rekommenderad spännlängd	100 mm
System	QC
Centrumförskjutning H grundstomme	2,5 mm
totallängd L_{tot}	280 mm

icke monterbart område S	161,9 mm
Skaft-Ø	25 mm
Monteringskruv	269025 2
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja

Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Klinga för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2