

Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: DM/11



Beställningsdata

Ordernummer	260409 DM/11
GTIN	4251414902572
Artikelklass	29D

Beskrivning

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-kod skärhuvud: SDUCR/L 11T3

Passande vändskär: DC.. 11T3..

passande grundstomme: 264910 - 264922

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 49 mm

centrumförskjutning: 27 mm

totallängd: 32 mm

Teknisk beskrivning

passande grundstomme	264910 - 264922
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	49 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
centrumförskjutning	27 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
System	DM
Vändskärsskruv	269023 3
totallängd	32 mm
ISO-kod skärhuvud	SDUCR/L 11T3
Serie	Skärhuvud
Användning	Vänster
Invändig	ja

Tillbehör

Spännskruv	269433
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15