

Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: DM/08



Beställningsdata

Ordernummer	251919 DM/08
GTIN	4251414903012
Artikelklass	29D

Beskrivning

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **10xD**.

Invändig: ja

System: DM

ISO-kod utbytbart skärhuvud: DWLNR/L 08

Passande vändskär: WN.. 0804..

passande grundstomme: 264910 - 264922

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 48 mm

centrumförskjutning: 27 mm

totallängd: 35 mm

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	WN.. 0804..
totallängd	35 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	48 mm

Vändskärsstorlek	8 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 4
passande grundstomme	264910 - 264922
Klamp, skruv,O-ring	259036 1
centrumförskjutning	27 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	DWLNRL 08
Underläggsplatta	259033 6
System	DM
Serie	Skärhuvud
Användning	Vänster
Invändig	ja

Tillbehör

Klampenhet	259502
Underläggsplatta	259228
Skruv för underläggsplatta	259614
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10