

Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: DM/15



Beställningsdata

Ordernummer	250617 DM/15
GTIN	4251414902671
Artikelklass	29D

Beskrivning

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **10×D**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-kod skärhuvud: DDUNR/L 15

Passande vändskär: DNMG 1506..

passande grundstomme: 264910 - 264922

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 48 mm

centrumförskjutning: 27 mm

totallängd: 35 mm

Teknisk beskrivning

centrumförskjutning	27 mm
passande grundstomme	264910 - 264922
Klamp, skruv,O-ring	259036 4
System	DM
Passande vändskär	DNMG 1506..
totallängd	35 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	48 mm
Vändskärsstorlek	15 mm
Underläggsplatta	259033 3
ISO-kod utbytbart skärhuvud	DDUNR/L 15
Skruv för underläggsplatta	259027 2
Serie	Skärhuvud
Användning	Höger
Invändig	ja

Tillbehör

Klampenhet	259506
Underläggsplatta	259225
Skruv för underläggsplatta	259612
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10