

## Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: DM/12



### Beställningsdata

Ordernummer	260008 DM/12
GTIN	4251414902404
Artikelklass	29D

### Beskrivning

#### Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

#### Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-kod skärhuvud: SCLCR/L 12

Passande vändskär: CC.. 1204..

passande grundstomme: 264910 - 264922

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 49 mm

centrumförskjutning: 27 mm

totallängd: 32 mm

### Teknisk beskrivning

ISO-kod skärhuvud	SCLCR/L 12
Vändskärsstorlek	12 mm
Vändskärsskruv	269022 3
Passande vändskär	CC.. 1204..
System	DM
passande grundstomme	264910 - 264922
totallängd	32 mm
centrumförskjutning	27 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	49 mm
Serie	Skärhuvud
Användning	Höger
Invändig	ja

## Tillbehör

Spännskruv	269406
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15