

## Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: QC/09



### Beställningsdata

Ordernummer	260008 QC/09
GTIN	4251414902411
Artikelklass	29D

### Beskrivning

#### Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

#### Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-kod skärhuvud: SCLCR/L 09

Passande vändskär: CC.. 09T3..

passande grundstomme: 264900 - 264908

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 24 mm

centrumförskjutning: 13 mm

totallängd: 20 mm

### Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	09 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
totallängd	20 mm
Vändskärsskruv	269023 2
System	QC
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	24 mm
centrumförskjutning	13 mm
passande grundstomme	264900 - 264908
ISO-kod skärhuvud	SCLCR/L 09
Serie	Skärhuvud
Användning	Höger
Invändig	ja

## Tillbehör

Spännskruv	269407
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500