



Lettringstrissa PM, BL 30°, Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning: 21,5X5/1,0mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|-------------------|
| Ordernummer | 290276 21,5X5/1,0 |
| GTIN | 4030741179228 |
| Artikelklass | 29I |

Beskrivning

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

OBS!:

- **Storlek 21,5×5×8 passar för snabbverktyg.**
- **Andra storlekar på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Lettringshål-Ø d ₂ | 8 mm |
| Lettrat utförande för norm | BL 30° DIN 82 |
| Skärmaterial | PM |
| Produktslag | Lettringstrissa |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Aluminium, plast | lämplig | 160 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 110 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 110 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 85 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 65 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 35 m/min | M |
| CuZn | lämplig | 120 m/min | N |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| vått minimal | mindre lämplig | | |