

**Garant****Avsticknings- / stickskär, HB7020, Spårbredd w: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273701 2
GTIN	4045197770745
Artikelklass	21J

**Beskrivning****Utförande:**

Spånarytare för små diametrar och snittkraftsreduktion.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	2 mm
tolerans spårbredd w	±0,03 mm
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7020
hörnradie R	0,2 mm
Antal byten/skär	2

Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	S
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
CuZn	lämplig	250 m/min	N
Uni	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		