


**Garant****Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 16 mm, Gänga M × L:  
M8X95****Beställningsdata**

Ordernummer	301362 M8X95
GTIN	4045197770837
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

**Användningsdata:**

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	12,8 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	8,5 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	95 mm
gängaM	M8
Skaft-Ø d	16 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	40 mm
fäste	Ø d = 16 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

