

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 16 mm, Gänga M × L:
M8X175****Beställningsdata**

Ordernummer	301362 M8X175
GTIN	4045197770851
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	16 mm
gängaM	M8
Utvändig-Ø D	12,8 mm
Håldiameter D ₁	8,5 mm
totallängd L _{tot}	175 mm
Effektiv längd L ₁	120 mm
fäste	Ø d = 16 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

