

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 20 mm, Gänga M × L:
M10X180****Beställningsdata**

Ordernummer	301364 M10X180
GTIN	4045197770882
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	180 mm
Håldiameter D_1	10,5 mm
Skaft-Ø d	20 mm
gängaM	M10
Utvändig-Ø D	17,8 mm
Effektiv längd L_1	120 mm
fäste	Ø d = 20 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

