

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 25 mm, Gänga M × L:
M12X216****Beställningsdata**

Ordernummer	301366 M12X216
GTIN	4045197770912
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	216 mm
gängaM	M12
Håldiameter D_1	12,5 mm
Utvändig-Ø D	23 mm
Skaft-Ø d	25 mm
Effektiv längd L_1	160 mm
fäste	Ø d = 25 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

