

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 32 mm, Gänga M × L:
M16X160****Beställningsdata**

Ordernummer	301368 M16X160
GTIN	4045197770929
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	160 mm
gängaM	M16
Skaft-Ø d	32 mm
Utvändig-Ø D	29 mm
Håldiameter D_1	17 mm
Effektiv längd L_1	100 mm
fäste	Ø d = 32 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

