

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 32 mm, Gänga M × L:
M16X260****Beställningsdata**

Ordernummer	301368 M16X260
GTIN	4045197770936
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	29 mm
Håldiameter D ₁	17 mm
Skaft-Ø d	32 mm
totallängd L _{tot}	260 mm
gängaM	M16
Effektiv längd L ₁	200 mm
fäste	Ø d = 32 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

