



Handskruvstycken till bormaskiner, Backbredd A: 80mm



Beställningsdata

Ordernummer	365045 80
GTIN	4045197771018
Artikelklass	32D

Beskrivning

Utförande:

- Gediget och lätthanterligt utförande
- Härdade och slipade backar
- Oförändrad total längd (spindeln går i handtaget!)
- Universell monteringsmöjlighet tack vare ovala hål.
- Rörlig back med styrning på sidan.
- Fast back med tre vertikalarprismor och en horisontalprisma.

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken på bormaskiner.

Material:

Stomme av gjutgods.

Noggrannhet:

Inom **0,20 mm**.

Teknisk beskrivning

backhöjd C	30 mm
totalhöjd c	64 mm
vikt	4 kg
spännvidd b	65 mm
grundhållarlängd a	233 mm

Backbredd A	80 mm
Produktslag	Bormaskinskruvstycke

Tillbehör

Reservbackar par (2 st.) för handskruvstycken för bormaskiner För typ 80	365046 80
--	-----------