



## Handskruvstycken till bormaskiner, Backbredd A: 100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	365045 100
GTIN	4045197771025
Artikelklass	32D

### Beskrivning

#### Utförande:

- Gediget och lätthanterligt utförande
- Härdade och slipade backar
- Oförändrad total längd (spindeln går i handtaget!)
- Universell monteringsmöjlighet tack vare ovala hål.
- Rörlig back med styrning på sidan.
- Fast back med tre vertikalarprismor och en horisontalprisma.

#### Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken på bormaskiner.

#### Material:

Stomme av gjutgods.

#### Noggrannhet:

Inom 0,20 mm.

### Teknisk beskrivning

spännvidd b	87 mm
backhöjd C	30 mm
vikt	4,8 kg
Backbredd A	100 mm

grundhållarlängd a	288 mm
totalhöjd c	64 mm
Produktslag	Bormaskinskruvstycke

---

## Tillbehör

Reservbackar par (2 st.) för handskruvstycken för bormaskiner För typ 100	365046 100
---	------------