




Handskruvstycken till bormaskiner, Backbredd A: 120mm



Beställningsdata

Ordernummer	365045 120
GTIN	4045197771032
Artikelklass	32D

Beskrivning

Utförande:

- Gediget och lätthanterligt utförande
- Härdade och slipade backar
- Oförändrad totallängd (spindeln går i handtaget!)
- Universell monteringsmöjlighet tack vare ovala hål.
- Rörlig back med styrning på sidan.
- Fast back med tre vertikalprismor och en horisontalprisma.

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken på bormaskiner.

Material:

Stomme av gjutgods.

Noggrannhet:

Inom 0,20 mm.

Teknisk beskrivning

grundhållarlängd a	343 mm
spännvidd b	110 mm
Backbredd A	120 mm
totalhöjd c	66 mm

backhöjd C	30 mm
vikt	6,5 kg
Produktslag	Bormaskinskruvstycke

Tillbehör

Reservbackar par (2 st.) för handskruvstycken för bormaskiner För typ 120	365046 120
---	------------