



Digitalt skjutmått ABS, mätområde: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	412821 150
GTIN	4045197770233
Artikelklass	42A

Beskrivning

Utförande:

Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade. Digitalt skjutmått med **absolutskala**, ingen nollställning behövs. Elektroniken stängs av automatiskt efter cirka 5 minuter och startas enkelt genom att den skjuts fram.

- **Mycket hög noggrannhet tack vare glasskala.**
- **Elektroniken är frikopplad från kåpan och monterad direkt på skjutdelen. Mätkraften överförs direkt till mätskänklarna. På så sätt blir skjutmättet mindre felkänsligt och dess användningstid förlängs.**
- **Med robust metallkåpa.**

leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

Automatisk frångkoppling	ja
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Djupmått finns	ja
avläsning	0,0005 tum
Kalibrering	A1
skänkellängd	40 mm
material hus	metall
avläsning	0,01 mm

mätområde	0 - 150 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Norm	ISO 13385
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Skruv till djupmätthållare	412230
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Skruv till djupmätthållare	412236