

**HOLEX****Digitalt skjutmått ABS, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412821 300
GTIN	4045197770264
Artikelklass	42A

**Beskrivning****Utförande:**

Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade. Digitalt skjutmått med **absolutskala**, ingen nollställning behövs. Elektronik stängs av automatiskt efter cirka 5 minuter och startas enkelt genom att den skjuts fram.

- **Mycket hög noggrannhet tack vare glasskala.**
- **Elektroniken är frikopplad från kåpan och monterad direkt på skjutdelen. Mätkraften överförs direkt till mätskänklarna. På så sätt blir skjutmättet mindre felkänsligt och dess användningstid förlängs.**
- **Med robust metallkåpa.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive batteri nr 081560 typ CR2032.

**Teknisk beskrivning**

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Automatisk frånkoppling	ja
Djupmått finns	ja
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
skänkellängd	60 mm

mätområde	0 - 300 mm
Kalibrering	A1
material hus	metall
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300

## Tillbehör

Skruv till djupmåtthållare	412230
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Plastbox Typ MS300	412470 MS300
Skruv till djupmåtthållare	412236