



Digitalt skjutmått ABS med rund djupmätanordning, mätområde: 150



Beställningsdata

Ordernummer	412818 150
GTIN	4045197770271
Artikelklass	42A

Beskrivning

Utförande:

Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade. Digitalt skjutmått med **absolutskala**, ingen nollställning behövs. Elektroniken stängs av automatiskt efter cirka 5 minuter och startas enkelt genom att den skjuts fram.

- **Mycket hög noggrannhet tack vare glasskala.**
- **Elektroniken är frikopplad från kåpan och monterad direkt på skjutdelen. Mätkraften överförs direkt till mätskänklarna. På så sätt blir skjutmättet mindre felkänsligt och dess användningstid förlängs.**
- **Med robust metallkåpa.**

leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
mätområde	0 - 150 mm
Automatisk frånkoppling	ja
Djupmått	Ø 1,6
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
Kalibrering	A1

skänkelängd	40 mm
Djupmått finns	ja
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Skruv till djupmätthållare	412230
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Skruv till djupmätthållare	412236