

**Digitalt djupmått, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418742 150
GTIN	4045197770295
Artikelklass	42A

**Beskrivning****Utförande:**

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Extrabrygga nr 418744.

**Teknisk beskrivning**

mätskenans tvärsnitt	16×4 mm
Kalibrering	A1
ansatsens längd	100 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm

Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

## Tillbehör

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497100 USB2
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497100 D2
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Skruv till djupmåtthållare	412230
Sändare Typ S1	498966 S1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497100 D1