

Platt magnet med hål, Neodym, Ø: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	085932 10
GTIN	2050001839480
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom skruvning.

Teknisk beskrivning

Ø	10 mm
höjd	4,5 mm
maximal temperaturbeständighet	80 °C
nominell vidhäftningskraft	13 N
hål-Ø	3 mm
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

