

Platt magnet med hål, Neodym, Ø: 13mm



Beställningsdata

Ordernummer	085932 13
GTIN	2050001839497
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom skruvning.

Teknisk beskrivning

Ø	13 mm
maximal temperaturbeständighet	80 °C
höjd	4,5 mm
nominell vidhäftningskraft	30 N
hål-Ø	3 mm
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

