

Platt magnet med hål, Neodym, Ø: 48mm



Beställningsdata

Ordernummer	085932 48
GTIN	2050001849205
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom skruvning.

Teknisk beskrivning

Ø	48 mm
nominell vidhäftningskraft	870 N
höjd	11,5 mm
hål-Ø	8,5 mm
maximal temperaturbeständighet	80 °C
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

