

Garant**HiRunER precisions-ER-hylschuckar, SK 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	300643 40
GTIN	4045197771575
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Ytter- och innerkonorna är slipade, alla skaft är hårbearbetade för smidigare bearbetning. Inklusive RFID/Ballufchip-hål, högkapacitetshylsmutter upp till 25 000 min⁻¹.

Fördel:

- **3 µm rundgång med en 2 µm spännhylsa, 6 µm rundgång med en 5 µm spännhylsa.**
- **Extrema hållkrafter (upp till faktorn 2 jämfört med standard ER-chuckar).**
- **Vibrationsreducerande effekt genom tvådelad spännmutter (storlek 11M och 16M en del).**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive **precisionsspännmutter**.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-skruvnyckel nr 308820 – 308835, ER-skruvnyckel nr 309757, 309758 (för 11M och 16M); ER-spännhylsor Fahrion nr 308901 – 309434. ER-spännhylsor nr 308901 – 309432, kroknyckel nr 628400, eller momentnyckel nr 309749 eller 628520.

OBS!:

- **Spänner enbart nominell diameter till axeldiameter tolerans h10.**
- **Spännmutter ej i kombination med tätningsbricka.**
- **Använd i kombination med Fahrion-spännhylsor.**
- **Du måste ta bort den blå designringen på Fahrion HP-2 µm ER-spännhylsor.**

Använd alltid precisions-spännhylschuck i kombination med precisionshylsmutter nr 309617.

Bearbetningsstrategi: HSC
 spännvidd: 3 - 26 mm
 utkagningslängd A-mått: 100 mm
 Utvändig-Ø D: 62 mm
 Lös ER-hylsmutter nr 309617: 40

Teknisk beskrivning

utkagningslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	62 mm
spännvidd	3 - 26 mm
För ER-spännhylsor	40
Lös ER-hylsmutter nr 309617	40
fäste	SK 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	308990 18
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309434 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308990 8
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
	309419 14

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	308992 18
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 12 mm	309434 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308990 12
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309419 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	309419 25
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 16 mm	309434 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	308990 19
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309419 11
ER-spännstångsats 23 delar 4-26 mm	309028
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308990 14
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309434 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	309419 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308990 15

Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	308992 25
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309419 7
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309434 10
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309419 16
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309419 6
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 14 mm	309434 14
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
	309419 8

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308992 16
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309419 18
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	308990 23
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308990 5
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309419 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308992 14
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308990 11
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309434 6

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308990 13
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309419 12
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309419 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308990 4