

Garant**ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck, för ER: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	309617 16
GTIN	4045197771742
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet. Glidbelagd yta, kullagrad. Lägre friktionsvärde, högre spännkraft. **Med sexkant** nyckelvidd 25.

Passar till:

HiRunER-precisions-ER-hylschuckar nr 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Specialtillbehör:

Haknyckel nr 628400, eller momentnyckel nr 309749 eller nr 628520.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	33,5 mm
max. åtdragningsmoment	54 Nm
för ER	16 mm
Gänga	M24×1

totallängd L	20,6 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Produktslag	Spännmutter