

**Garant****ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck, för ER: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	309617 25
GTIN	4045197771759
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet. Glidbelagd yta, kullagrad. Lägre friktionsvärde, högre spännkraft. **Med spår.**

**Passar till:**

HiRunER-precisions-ER-hylschuckar nr 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

**Specialtillbehör:**

Haknyckel nr 628400, eller momentnyckel nr 309749 eller nr 628520.

**OBS!:**

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	24 mm
max. åtdragningsmoment	101 Nm
för ER	25 mm
Gänga	M34×1,5

Utvändig-Ø D	44 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Spännmutter