

Garant**ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck, för ER: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	309617 40
GTIN	4045197771773
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögst rundgångsnoggrannhet. Glidbelagd yta, kullagrad. Lägre friktionsvärde, högre spännkraft. **Med spår.**

Passar till:

HiRunER-precisions-ER-hylschuckar nr 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Specialtillbehör:

Haknyckel nr 628400, eller momentnyckel nr 309749 eller nr 628520.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	61,9 mm
max. åtdragningsmoment	169 Nm
Gänga	M52×1
totallängd L	29 mm

för ER	40 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Produktslag	Spännmutter