

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	19 mm
Underläggsplatta	259031 36
ISO-kod hållare	DCLNR/L 3232P19
Passande vändskär	CN.. 1906..
Huvudängd L ₁	40 mm
Skaftmått	32 mm
Klamp, skruv, fjäder	259035 7
totallängd L	170 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 12
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta 10 delar Typ 2

259026 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Underläggsplatta Typ 36

259031 36

Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500