

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	32 mm
Underläggsplatta	259031 35
Passande vändskär	CN.. 1606..
Klamp, skruv, fjäder	259035 6
totallängd L	170 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 11
Huvudängd L ₁	40 mm
Funktionsbredd L ₄	40 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 3232P16
Vändskärsstorlek	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor
maximalt vridmoment 1600 cNm

659906 1600

Skruv för underläggsplatta Typ 11

259025 11

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

Underläggsplatta Typ 35

259031 35

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd
50 mm

659874 50

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 1600 cNm

659957 1600