

Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm**Beställningsdata**

Ordernummer	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäder-sats	259044 6
Fjäderstift-sats	259047 4
Hävarm	259015 12
totallängd L	150 mm
ISO-kod hållare	PCBNR/L 2525M16
Vändskärsstorlek	16 mm
Huvudängd L ₁	29 mm
Skaftmått	25 mm
Underläggsplatta	259031 35
Passande vändskär	CN.. 1606..
Funktionsbredd L ₄	22 mm
Hävarmsskruv	259018 11
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarm Typ 12	259015 12
Underläggsplatta Typ 35	259031 35
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4