

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250020 32/16
GTIN	4045197772114
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	PCBNR/L 3232P16
Passande vändskär	CN.. 1606..
Hävarm	259015 12
Fjäder-sats	259044 6
Fjäderstift-sats	259047 4
Funktionsbredd L ₄	27 mm
Skaftmått	32 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
totallängd L	170 mm
Hävarmsskruv	259018 11
Huvudängd L ₁	35 mm
Underläggsplatta	259031 35
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarm Typ 12	259015 12
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Underläggsplatta Typ 35	259031 35
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6