

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250020 32/19
GTIN	4045197772121
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	PCBNR/L 3232P19
Huvudängd L ₁	35 mm
Vändskärsstorlek	19 mm
Funktionsbredd L ₄	27 mm
Skaftmått	32 mm
totallängd L	170 mm
Fjäder-sats	259044 7
Hävarmsskruv	259018 13
Hävarm	259015 13
Passande vändskär	CN.. 1906..
Fjäderstift-sats	259047 5
Underläggsplatta	259031 36
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel k	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäder-sats10 delar Typ 7	259044 7
Underläggsplatta Typ 36	259031 36
Hävarmsskruv Typ 13	259018 13
Hävarm Typ 13	259015 13