

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm**Beställningsdata**

Ordernummer	250021 25/16
GTIN	4045197772138
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 35
totallängd L	150 mm
Hävarm	259015 12
Fjäderstift-sats	259047 4
Funktionsbredd L ₄	22 mm
Hävarmsskruv	259018 11
Fjäder-sats	259044 6
Vändskärsstorlek	16 mm
Huvudängd L ₁	29 mm
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	CN.. 1606..
ISO-kod hållare	PCBNR/L 2525M16
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Hävarm Typ 12	259015 12
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Underläggsplatta Typ 35	259031 35