

**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250021 32/19
GTIN	4045197772152
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	170 mm
Skaftmått	32 mm
Hävarmsskruv	259018 13
Hävarm	259015 13
Vändskärsstorlek	19 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	35 mm
Passande vändskär	CN.. 1906..
Underläggsplatta	259031 36
Fjäderstift-sats	259047 5
Fjäder-sats	259044 7
ISO-kod hållare	PCBNR/L 3232P19
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	27 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Hävarm Typ 13	259015 13
Fjäder-sats10 delar Typ 7	259044 7
Hävarmsskruv Typ 13	259018 13
Underläggsplatta Typ 36	259031 36