

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 250024 32/19  |
| GTIN         | 4045197772183 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Vändskärsstorlek              | 19 mm           |
| Huvudängd L <sub>1</sub>      | 40 mm           |
| Skaftmått                     | 32 mm           |
| totallängd L                  | 170 mm          |
| Fjäderstift-sats              | 259047 5        |
| Hävarm                        | 259015 13       |
| Hävarmsskruv                  | 259018 13       |
| Underläggsplatta              | 259031 36       |
| Fjäder-sats                   | 259044 7        |
| Passande vändskär             | CN.. 1906..     |
| Funktionsbredd L <sub>4</sub> | 40 mm           |
| ISO-kod hållare               | PCSNR/L 3232P19 |
| Norm                          | Verkstadsnorm   |
| Användning                    | Höger           |
| Invändig                      | nej             |
| Inställningsvinkel κ          | 45 grad         |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Användning  | Plansvarvning          |
| Användning  | Längdsvävning utvändig |
| Produktslag | Skärhållare            |

## Tillbehör

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Hävarm Typ 13              | 259015 13 |
| Underläggsplatta Typ 36    | 259031 36 |
| Fjäder-sats 10 delar Typ 7 | 259044 7  |
| Hävarmsskruv Typ 13        | 259018 13 |