

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250025 25/16
GTIN	4045197772190
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	150 mm
Huvudängd L ₁	33 mm
Underläggsplatta	259031 35
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Hävarmsskruv	259018 11
Fjäder-sats	259044 6
Hävarm	259015 12
Skaftmått	25 mm
ISO-kod hållare	PCSNR/L 2525M16
Fjäderstift-sats	259047 4
Vändskärsstorlek	16 mm
Passande vändskär	CN.. 1606..
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 35	259031 35
Hävarm Typ 12	259015 12
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6