

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250025 32/16
GTIN	4045197772305
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skaftmått	32 mm
Hävarm	259015 12
Huvudängd L <sub>1</sub>	34 mm
Fjäder-sats	259044 6
Vändskärsstorlek	16 mm
ISO-kod hållare	PCSNR/L 3232P16
Hävarmsskruv	259018 11
totallängd L	170 mm
Fjäderstift-sats	259047 4
Underläggsplatta	259031 35
Passande vändskär	CN.. 1606..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	40 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 35	259031 35
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Hävarm Typ 12	259015 12
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11