

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Hävarm	259015 13
totallängd L	170 mm
ISO-kod hållare	PCSNR/L 3232P19
Vändskärsstorlek	19 mm
Passande vändskär	CN.. 1906..
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Fjäderstift-sats	259047 5
Underläggsplatta	259031 36
Huvudängd L ₁	40 mm
Skaftmått	32 mm
Hävarmsskruv	259018 13
Fjäder-sats	259044 7
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 36	259031 36
Hävarmsskruv Typ 13	259018 13
Hävarm Typ 13	259015 13
Fjäder-sats10 delar Typ 7	259044 7