


Garant**Verktygskassetter för perforerad panel, för verktygsskaft: SK30****Beställningsdata**

Ordernummer	970670 SK30
GTIN	4045197772220
Artikelklass	91L

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 125 mm

Bredd: 475 mm

Djup: 200 mm

antal verktygshållare: 12

axelavstånd (A): 69 mm

Teknisk beskrivning

axelavstånd (A)	69 mm
för verktygsskaft	SK 30
antal verktygshållare	12
Bredd	475 mm
Djup	200 mm

höjd	125 mm
Användningsområde	CNC-hyllställ
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Verktysbalkar

Tillbehör

Plasthylsa Typ SK30	947390 SK30
---------------------	-------------