

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 50/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L ₂	48 mm
Vändskärsstorlek	19 mm
Hävarm	259015 13
totallängd L	350 mm
Fjäderstift-sats	259047 5
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	63 mm
Passande vändskär	CN.. 1906..
Fjäder-sats	259044 7
ISO-kod hållare	A50U PCLNR/L19
Mittförskjutning L ₃	35 mm
Underläggsplatta	259031 36
Hävarmsskruv	259018 13
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	50 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 36	259031 36
Fjäder-sats 10 delar Typ 7	259044 7
Hävarmsskruv Typ 13	259018 13
Hävarm Typ 13	259015 13
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500