

NOVUS[®]**Sats med fintrådsklammer 5000 delar, Typ A, maximalt indrivningsdjup klammer: 8mm**

Beställningsdata

Ordernummer	078417 8
GTIN	4009729006467
Artikelklass	07E

Beskrivning

Utförande:

Fintrådsklammer typ A 53/6-14 för trälister, ståltrådsnät, metalletiketter, textilmaterial etc.

Teknisk beskrivning

maximalt indrivningsdjup klammer	8 mm
Typ	Typ A
Satsinnehåll	5000 delar
Produktslag	klämma